



YG268—三角度高精度光泽度仪

YG268三角度高精度光泽度仪是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的产品,是参照国际标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,具有自动检查校正标准板的功能,配有高端品质管理软件,满足JJG696 工作光泽度要求。



三角度高精度



超长续航



质检数据打印



高端品质管理软件



广东三恩时智能科技有限公司

Guangdong Sanen Time Intelligent Technology Co., Ltd.

© 2018 All rights reserved.


产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1、美学曲面设计与人体工程学相结合;
- 2、具有自动检查校正标准板的功能;
- 3、满足JJG696 工作光泽度仪要求;
- 4、大容量存储空间,可存储35000条测量数据;
- 5、具有自动关机功能, 30~120秒可自由选择;
- 6、符合标准ISO2813、ASTMD523. GB/T9754 ;
- 7、配有品质管理软件,可打印质检报告,实现更多功能扩展;
- 8、多种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求;



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。



汽车

皮革

塑料

金属

石材

涂料

其他

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

YG268三角度高精度光泽度计

测量角度:20°/60°/85°

测量光斑:20°:9X10 60°:9X15 85°:5X38

测量量程:20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU

分度值:0.1GU

测量时间:0.5秒/每一角度

重复精度:0~100GU:0.2GU;

100~2000GU:±0.2%GU

准确性:满足JJG 696 工作光泽度仪要求

自动关机时间: 30~120秒可选

长时间校标:具有自动检查校正标准板的功能

语言:简体中文、英语、繁体中文

存储数据:35000条(基本模式和连续模式15000条,质管模式10000条,统计模10000条)

显示屏:2.3inch黑白显示屏

尺寸:160X52X84mm

重量:约300g(含校正盒与电池)

电源:1节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口

接口: USB

PC软件:GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展

标准附件:USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板

可选附件:微型打印机、蓝牙适配器

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器

找

三恩时

对色
灯箱

找

天友利

图像
检测

找

赛麦吉

广东三恩时智能科技有限公司

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:3nh@3nh.com

网址:www.3nh.com

三恩时(3nh),天友利(TILO),赛麦吉(SINE IMAGE),赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

